

## Paininruuvit • messinkitapilla

22760.0508



### Tuotekuvaus

Käytetään lukitsemiseen ja kiinnittämiseen silloin kun työkappaleissa ei sallita jälkiä tai vaurioita.

### Materiaali

#### Tappi

- Messinki

#### Ruuvi


- Ruostumaton teräs 1.4305

### Lisätietoja

#### Lisää tuotteita

- Paininruuvit, muovitapilla


### Piirustus



### Tilaustiedot

Ulkomitat				AV	🌡️ max. [°C]	🏋️ [g]	Til.nro
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub> [mm]	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	[mm]			
Ruostumaton teräs							
M10	37	2,7	7	5	250	16	22760.0508

### Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."