

T-uramutterit • DIN 508, Aihio

23010.0780




Tuotekuvaus

Nämä puolittain viimeistellyt T-uramutterit valmistettu standardin DIN 508 mukaisesti. Valikoimaa on laajennettu muilla mitoilla, joita DIN-standardissa ei ole.


Materiaali

- Ruostumaton teräs 1.4301

Piirustus



Tilaustiedot

T-uramitta [mm]	a	Ulkomitat e [mm]	h	k	 [g]	Til.nro
18	17,6	28	20	10	95	23010.0780

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."