

T-uramutterit • Pitkä

23020.0160




Tuotekuvaus

Nämä "extended"-tyyppiset T-uramutterit ovat standardin DIN 508 mukaiseen verrattuna pitempiä ja sopivat erityisen hyvin ristiloveen.

Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, mustattu


Piirustus



Tilaustiedot

T-uramitta	d	a	Ulkomitat	e	l	h	k		Til.nro
[mm]				[mm]				[g]	
16	M14	15,6		25	50	18	9	120	23020.0160

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."