

T-uramutterit • Pitkä

23020.0220




Tuotekuvaus

Nämä "extended"-tyyppiset T-uramutterit ovat standardin DIN 508 mukaiseen verrattuna pitempiä ja sopivat erityisen hyvin ristiloveen.

Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, mustattu

Piirustus



Tilaustiedot

T-uramitta [mm]	Ulkomitat						Til.nro	
	d	a	e [mm]	l	h	k		
22	M20	21,6	35	70	28	14	359	23020.0220

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."