

Aluslaatat • DIN 6340 karkaistu  
23060.0024




Tuotekuvaus

Lämpökäsitellyt aluslevyt valmistetaan standardin DIN 6340 mukaisiksi.

Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, stanssattu, koneellisesti oikaistu, fosfatoitu


Piirustus



Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	Ulkomitat		s	Ruuveille	[g]	Til.nro
	d <sub>2</sub>	[mm]				
25	60		8	M24	122	23060.0024

Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."