

## Poraholkit • kauluksella (olakkeella), DIN 172 A

23112.0078




### Tuotekuvaus

Poraholkeja käytetään varmistamaan toistotarkkuus porattaessa toistuvasti reikiä samassa paikassa. Karkaistuja ja hiottuja poraholkeja voidaan käyttää kulutusta kestävinä ohjureina porauksissa, akseleille jne.

### Materiaali

- Hiiletyskarkaistu teräs, hehkutettu

### Piirustus



### Tilaustiedot

Ulkomitat						Kiinnitysporaus	[g]	Til.nro
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>2</sub>	r	D		
F7		n6				H7		
[mm]						[mm]		
7,5	20	12	15	3	1,5	12	12	23112.0078

### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

#### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

#### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."