

Poraholkit • kauluksella (olakkeella), DIN 172 A

23112.0182



Tuotekuvaus

Poraholkeja käytetään varmistamaan toistotarkkuus porattaessa toistuvasti reikiä samassa paikassa. Karkaistuja ja hiottuja poraholkeja voidaan käyttää kulutusta kestävinä ohjureina porauksissa, akseleille jne.

Materiaali

- Hiiletyskarkaistu teräs, hehkutettu

Piirustus



Tilautiedot

Ulkomitat						Kiinnitysporaus		Til.nro
d_1	l_1	d_2	d_3	l_2	r	D	[g]	
F7		n6				H7		
[mm]								
18	28	26	30	4	2	26	64	23112.0182

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."