

## Poraholkit • ilman kaulusta (olaketta), DIN 179 A

23112.0612



### Tuotekuvaus

Poraholkkeja käytetään varmistamaan toistotarkkuus porattaessa toistuvasti reikiä samassa paikassa. Karkaistuja ja hiottuja poraholkkeja voidaan käyttää kulutusta kestävinä ohjureina porauksissa, akseleille jne.

### Materiaali

- Hiiletyskarkaistu teräs, hehkutettu

### Piirustus



### Tilaustiedot

| Ulkomitat            |                        |                      |   | Kiinnitysporaus |    | [g]        | Til.nro |
|----------------------|------------------------|----------------------|---|-----------------|----|------------|---------|
| d <sub>1</sub><br>F7 | l <sub>1</sub><br>[mm] | d <sub>2</sub><br>n6 | r | D<br>H7<br>[mm] |    |            |         |
| 11                   | 25                     | 18                   | 2 | 18              | 31 | 23112.0612 |         |

### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

#### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

#### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."