

## Poraholkit • ilman kaulusta (olaketta), DIN 179 A

23112.0620



### Tuotekuvaus

Poraholkkeja käytetään varmistamaan toistotarkkuus porattaessa toistuvasti reikiä samassa paikassa. Karkaistuja ja hiottuja poraholkkeja voidaan käyttää kulutusta kestävinä ohjureina porauksissa, akseleille jne.

### Materiaali

- Hiiletyskarkaistu teräs, hehkutettu

### Piirustus



### Tilaustiedot

Ulkomitat				Kiinnitysporaus		Til.nro
d <sub>1</sub> F7	l <sub>1</sub> [mm]	d <sub>2</sub> n6	r	D H7 [mm]	[g]	
12	12	18	2	18	13	23112.0620

### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

#### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

#### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."