

Poraholkit • ilman kaulusta (olaketta), DIN 179 A

23112.0802



Tuotekuvaus

Poraholkkeja käytetään varmistamaan toistotarkkuus porattaessa toistuvasti reikiä samassa paikassa.
Karkaistuja ja hiottuja poraholkkeja voidaan käyttää kulutusta kestävinä ohjureina porauksissa, akseleille jne.

Materiaali

- Hiiletyskarkaistu teräs, hehkutettu

Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat				Kiinnitysporaus		[g]	Til.nro
d ₁ F7	l ₁ [mm]	d ₂ n6	r	D H7 [mm]			
30	45	42	3	42	235	23112.0802	

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."