

## Kiinnitysraudat • DIN 6315 B haarukkamuoto

23150.0035



### Tuotekuvaus

Tätä standardin DIN 6314 mukaista haarukkatyyppistä kiinnintä (kiinnityskynttä) käytetään pääasiassa työkalujen mekaaniseen kiinnitykseen.

### Materiaali

- Nuorrutusteräs, maalattu

### Piirustus



### Tilaustiedot

Nimellismitta b <sub>1</sub> [mm]	l <sub>1</sub>	a	Ulkomitat			Ruuveille		[g]	Til.nro
			b <sub>2</sub> [mm]	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	[mm]	[tuuma]		
33	315	50	74	20	12	M30	1 1/4	4780	23150.0035

### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

#### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

#### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."