

## U-kahvat • tukirenkaalla

24310.0140



### Tuotekuvaus

U-kahvoja käytetään esimerkiksi koneiden, kalusteiden ja kaappien ovissa, laatikoissa ja laatikostoissa.

Näiden pyöristettyjen U-kahvojen tyypillisiä ominaisuuksia ovat ergonominen muotoilu, lujuus ja yksinkertainen, ajaton tyyli.

### Materiaali

#### Kahva

- Teräs, kromattu


#### Tukilevy

- Sinkkipainevalu, niklattu


### Asennus

Tukilevyt takaavat hyvän kiinnityspinnan. Sopivat renkaat liitetään löysästi.

### Piirustus



### Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	l ±0,5	d <sub>2</sub>	Ulkomitat d <sub>3</sub> [mm]	h	r	t min.	 [g]	Til.nro
10	120	M5	15	43	12	12	109	24310.0140

### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

#### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

#### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."