

Lukitusvivut • DIN 99  
24470.0408




Tuotekuvaus

Materiaali

- Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu

Piirustus



Tilaustiedot

$l_1$	$l_2$ ~	a	b ~	Ulkomitat				h ~	[g]	Til.nro
				$d_1$ [mm]	$d_2$	$d_3$				
viisto, kierteellä, muoto N – Kuva 2, Ruostumaton teräs										
80	76	6	15	13	M10	20		38	74	24470.0408

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."