

Lukitusmutterit • hitsatut

24470.0610




Tuotekuvaus

Edullisen hintainen rakenne verrattuna standardin DIN 99 mukaiseen rakenteeseen.

Materiaali

- Ruostumaton teräs 1.4301, himmeäksi puhallettu


Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat								Til.nro
l_1	l_2	d_1	d_2	d_3	h_1	h_2		
[mm]							[g]	
Ruostumaton teräs								
100	95	M12	25	14	19	46	149	24470.0610

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."