

Tommymutterit • DIN 6307 irrallisella tapilla

24510.0712




Tuotekuvaus

Tässä mallissa on siirrettävä tappi, paikallaan pito jousella.

Materiaali

- Automaattiteräs, mustattu


Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	d ₂	Ulkomitat				 [g]	Til.nro
		d ₃	l ₁	l ₂	l ₃		
M12	20	10	25	70	100	180	24510.0712

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."