

Pallonupit • metalliset, kuten DIN 319

24561.0140



Tuotekuvaus

Materiaali


- Alumiini, kiillotettu

Lisätietoja


Huomioi

Täydentää DIN 319 muoto C metallisilla vaihtoehtoilla.


Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	d ₂	Ulkomitat d ₃ ~ [mm]	h ~	t ₁ min.	 [g]	Til.nro
40	M10	22	37	18	241	24561.0140

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."