

Käsipyörät • DIN 950 valurautaa

24580.0240



Tuotekuvaus

Napa koneistettu, kehä sorvattu, reunus kiillotettu joka puolelta, koneistamattomat pinnat puhallettu puhtaaksi.

Materiaali

Käsipyörä

- Valurauta GG

Pyörivä konekahva DIN 98 EH 24460.

- Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu

Asennus

Kiinnitysaluslevy EH 22270. aksiaalista kiinnitystä varten.

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Kiinnitysaluslevyt
- Pyörivät kahvat, DIN 98

Piirustus



Napamutteri voi poiketa piirustuksen esittämästä.

Tilaustiedot

| d ₁ | d ₂ H7 | d ₃ | Ulkomitat | | | | | Varsien lukumäärä z | Sopiva kahva DIN 39 / DIN 98 | [g] | Til.nro |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|------|------------|
| | | | d ₄ | d ₅ | l ₁ ~ | l ₂ | l ₃ ~ | | | | |
| [mm] | | | | | | | | | | | |
| Ilman kiilauraa, pyörivällä kahvalla EH 24460., asennettu, muoto B-F/G (vanha :D 4) – Kuva 2 | | | | | | | | | | | |
| 250 | 22 | 45 | M12 | 32 | 50 | 28 | 95 | 5 | 32 | 4185 | 24580.0240 |

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."