

Käsipyörät • kuten DIN 950, ruostumaton teräs 24591.0015



Tuotekuvaus

Napa koneistettu, kehä sorvattu, reunus kiillotettu joka puolelta, koneistamattomat pinnat puhallettu puhtaaksi.

Materiaali

Käsipyörä

- Ruostumaton teräs A4

Asennus


Kiinnitysaluslevy EH 22270. aksiaalista kiinnitystä varten.

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Kiinnitysaluslevyt

Piirustus



kuva 1

kuva 2

Napamutteri voi poiketa piirustuksen esittämästä.

Tilastiedot

d ₁	d ₂ H9	Ulkomitat			Varsien lukumäärä	[g]	Til.nro
		d ₃	l ₁	l ₂			
Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4) – Kuva 1							
140	14	29	38,5	19	3	851	24591.0015

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."