

## Ristinupit • DIN 6335 kevytmetallia

24630.0263



### Tuotekuvaus


Nämä ristinupit valmistetaan DIN 6335 mukaisesti.

### Materiaali


#### Kahva

- Kevytmetalli Al, kiillottamaton tai kiillotettu


### Piirustus





kuva 1




kuva 2



kuva 3



kuva 4



kuva 5

### Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Ulkomitat			t <sub>1</sub>	[g]	Til.nro
		d <sub>4</sub>	h <sub>2</sub>	H7			
Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3, Kiillottamaton							
63	20	12	40		22	73	24630.0263

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."