

Ristinupit pallopäisellä ruuvilla • DIN 6335 muovia

24730.1202



Tuotekuvaus

Materiaali

Kahva

- DIN 7708 - kestopuovi (PF 31), musta (RAL 9005)

Ruuvi

- Ruostumaton teräs A2

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismallit, esim. poikkeavat pituudet tai kierreosat messingistä / ruostumattomasta teräksestä, pyydettyinä.

Piirustus



Tilauksetiedot

Ulkomitat			max. [°C]	[g]	Til.nro
d ₁	d ₂ [mm]	l			
Muoto L, Ruostumaton teräs					
50	M10	25	110	41	24730.1202

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."