

## Litteät sormiruuvit • DIN 653

24770.0352



### Tuotekuvaus

Pyällelyt sormiruuvit on valmistettu yhdestä kappaleesta ja kierre ulottuu nuppiin asti (DIN-kuvaus A).

### Materiaali

- Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu

### Lisätietoja


#### Huomioi

Pyällyksen syvyys ja tiheys voi poiketa DIN standardista.

### Piirustus



### Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	l	Ulkomitat [mm]	d <sub>2</sub>	k	 [g]	Til.nro
Ruostumaton teräs						
M8	16		30	6	36	24770.0352

### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

#### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

#### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."