

Kaulukselliset Sormiruuvit • DIN 464

24790.0092



Tuotekuvaus

Pyälletyt sormiruuvit on valmistettu yhdestä kappaleesta. Poiketen virallisesta standardi sivusta, niissä yleensä on nuppiin asti ulottuva kierre eikä niissä ole kierteen pääteuraa.

Materiaali

- Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Lisätietoja

Huomioi

Pyällyksen syvyys ja tiheys voi poiketa DIN standardista.

Piirustus



Tilastiedot

d ₁	l	d ₂	Ulkomitat		h	k	[g]	Til.nro
			d ₃	[mm]				
M4	5	16	8		9,5	3,5	7,7	24790.0092

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."