

## Kaulukselliset Sormiruuvit • DIN 464

24790.0117



### Tuotekuvaus

Pyälletyt sormiruuvit on valmistettu yhdestä kappaleesta. Poiketen virallisesta standardi sivusta, niissä yleensä on nuppiin asti ulottuva kierre eikä niissä ole kierteen pääteuraa.

### Materiaali

- Teräs, mustattu, lujuus 5.8

### Lisätietoja

### Huomioi

Pyällyksen syvyys ja tiheys voi poiketa DIN standardista.

### Piirustus



### Tilaustiedot

Ulkomitat							Til.nro
d <sub>1</sub>	l	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h	k	[g]	
[mm]							
<b>Teräs</b>							
M5	16	20	10	11,5	4	16	24790.0117

### Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."