

SIMPLEX-moukarit • Kumikomposiitti; valurautarunko ja hikkorivarsi

3002.081



Tuotekuvaus

Sarjan 3002 SIMPLEX-moukareissa on kumikomposiitti-iskupäät kummallakin puolella. Saatavana on kaksi versiota: Toisen version iskupään halkaisija on D80 mm, kokonaispaino 3270 g ja kokonaispituus 80 cm. Isomman version iskupään halkaisija on D100 mm, kokonaispaino 5500 g ja kokonaispituus 100 cm.

Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova kumi-isku (sarja 3202) kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara.

Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

Pitkäkuituinen ja erittäin kestävä hikkorikahva on lakattu ja ergonomisesti muotoiltu.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-moukari, jonka kummallakin puolella on kumikomposiittia oleva iskupää (musta, keskikova, iskuja vaimentava, hajuton, kulutusta kestävä).
- Erittäin murtoluja valurautarunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki.
- Pitkäkuituinen ja erittäin kestävä hikkorikahva on lakattu ja ergonomisesti muotoiltu.
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koot D80 mm (kokonaispaino 3270 g) ja D100 mm (kokonaispaino 5500 g).

Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, reunakivien/katukivien asennus, muuratut rakenteet /portaat, aitojen rakentaminen, telineiden pystytys, telttojen pystytys, valmistalorakentaminen

Materiaali

Varsi

- Hikkori

Vaihtopäät (iskupäät)

- Kumikomposiitti, musta
- Keskikova
- iskuvaimennus
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

Runko

- Valurauta

Tilastiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
80	175	800	800 x 175 x 80	3270	4030618300892	AAA938c002	21-04-09-20	3002.081

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."