

## SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Supermuovi; valurautarunko ja laadukas puuvarsi

3007.030



### Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3007 -vasaroissa on supermuovia oleva iskupää (sarja 3207) kummallakin puolella.

Tämä Halderin suosikki on keskikova muovi-iskupää, joka on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta.

Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

Laadukas iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Tästä versiosta on saatavana koot D30mm - D80mm, ja moukarina siihen voi kiinnittää jopa 140mm:n iskupään (3007.081, 3007.100, 3007.125, 3007.141). Malli D80mm on saatavana myös erityisen lyhyellä varrella (3007.082).

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara supermuovisilla vaihtopäillä (valkoinen, keskikova, hyvin kestävä) molemmilla puolilla.
- Erittäin murtolujia valurautarunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki.
- Laadukas iskuja vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koot D30 mm - D80 mm, ja moukarina siihen voi kiinnittää jopa 140 mm:n iskupään.
- Malli D80mm on saatavana myös erityisen lyhyellä varrella (3007.082).

### Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, kivityöt, reunakivien/katukivien asennus, aitojen rakentaminen, halkaisukiilojen iskeminen, telineiden pystytys, teltojen pystytys, metallilevytyöt, valmistalorakentaminen, puusepäntyöt, katteiden asennus, teräväreunaisten työkalujen asennus

### Materiaali

#### Varsi

- Puu

#### Vaihtopäät (iskupäät)

- Supermuovi, valkoinen
- Keskikova
- erittäin kestävä
- kulutusta kestävä

#### Runko

- Valurauta

### Tilaustiedot

Ø	—	—	Ulkomitat		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
			Pituus x Leveys x Korkeus	[mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30		320	4030618300175	AAA905c002	21-04-09-16	3007.030

Sovellusesimerkki





## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."