

SIMPLEX-Alumiinirunko

3122.050



Tuotekuvaus

Keveytensä ansiosta SIMPLEX-alumiinirunko (sarja 3122) sopii arkojen työkalupaleiden ja helposti särkyvien materiaalien käsittelyyn. Käyttäjä itse säätää iskun voiman. Toinen etu on se että kevyt vaihtopäävasara on helppo kuljettaa vyölenkissä. Tämä tärinää vaimentava runko on hyvin kestävä ja sillä on korkea murtolujuus. Kulutusta kestävä jauhamaalaus suojaa sitä tehokkaasti. Siihen on integroitu suojarahkki, joka suojaa vartta epäonnistuneilta iskuilta. Saatavana SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin D30 mm – D60 mm. Kupari- tai kevytmetallivaihtopäitä ei saa asentaa alumiinirunkoon!

Runko on kevyt, joten iskuvoimaa on helppo käyttää juuri oikean verran. Tällä rungolla varusteltuja vasaroita suositellaan arkojen työkalupaleiden tarkkaan asennukseen.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-alumiinirunko.
- Keveytensä ansiosta sopii arkojen työkalupaleiden tai herkästi särkyvien materiaalien tarkkaan käsittelyyn.
- Käyttäjä itse säätää iskun voiman.
- Kevyt vaihtopäävasara on helppo kuljettaa vyölenkissä.
- Integroidulla vartta suojaavalla holkilla.
- Erinomainen murtolujuus.
- Ei halkeile.
- Vaimentaa tärinää, pehmentää iskuja.
- Kulutusta kestävä jauhamaalaus.
- Hyvin kestävä.
- Saatavana SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin D30 mm – D60 mm.
- Kupari- tai kevytmetallivaihtopäitä ei saa asentaa alumiinirunkoon!

Materiaali

Runko

- Alumiini Al

Asennus

Alumiinirunkoon ei saa kiinnittää kuparivaihtopäitä eikä pehmeästä metallista tehtyjä vaihtopäitä!

Lisätietoja

Huomioi

Ruuvi ja mutteri mukana

Tilastiedot

Ø	Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
50	97,5 x 74 x 50	330	4030618301387	EAB585c005	21-04-92-30	3122.050

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."