

BASEPLEX-vaihtopää • Selluloosa-asettaatti, punainen

3966.040



Tuotekuvaus

BASEPLEX selluloosa-asettaatti-iskupää (sarja 3966), jonka kovuus on noin 68 Shore D, on kova iskupää. Tästä öljyä ja rasvaa kestävästä iskupäästä on saatavana koot D25 mm – D50 mm.

Ominaisuudet:


- BASEPLEX-selluloosa-asettaatti-iskupää
- Punainen
- Kova
- Kestää öljyä ja rasvaa
- Saatavana koot D25 mm – D50 mm

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

- Selluloosa-asettaatti, punainen
- kova
- öljyä ja rasvaa kestävä

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
40	45 x 45 x 30	44	4030618304203	AAA905c002	21-04-91-06	3966.040

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."