

SIMPLEX-moukarit • Supermuovi; valurautarunko ja hikkorivarsi

EH 3007.



Tuotekuvaus

Sarjan 3007 SIMPLEX-moukareissa on supermuovi-iskupäät kummallakin puolella. Tämä Halderin suosikki on keskikova muovi-iskupää, joka on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta.

Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

Pitkäkuituinen ja erittäin kestävä hikkorikahva on lakattu ja ergonomisesti muotoiltu. Tämä tuote on saatavana neljänä muunnoksena: D80 mm, kokonaispaino 3090 g ja kokonaispituus 80 cm; D100 mm, kokonaispaino 5200 g ja kokonaispituus 100 cm; D125 mm, kokonaispaino 7700 g, ja jopa D140 mm, kokonaispaino 7900 g, joiden kummankin kokonaispituus on 104 cm.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-moukari supermuovisilla iskupäillä (valkoinen, keskikova, hyvin kestävä) molemmilla puolilla.
- Valurautarunko, johon on integroitu varrensuojaholkki ja jonka murtolujuus on huippuluokkaa.
- Pitkäkuituinen ja erittäin kestävä hikkorikahva on lakattu ja ergonomisesti muotoiltu.
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana neljä muunnosta: D 80 mm (kokonaispaino 3090 g), D100 mm (kokonaispaino 5200 g) D125 mm (kokonaispaino 7700 g) ja D140 mm (kokonaispaino 7900 g).

Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, reunakivien/katukivien asennus, aitojen rakentaminen, halkaisukilojen iskeminen, telineiden pystytys, telttojen pystytys, katteiden asennus

Materiaali

Varsi

- Hikkori

Vaihtopäät (iskupäät)

- Supermuovi, valkoinen
- Keskikova
- erittäin kestävä
- kulutusta kestävä

Runko

- Valurauta

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	profc1@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
80	175	800	800 x 175 x 80	3090	4030618300854	AAA938c002	21-04-09-20	3007.081
100	200	1000	1000 x 200 x 100	5200	4030618300861	AAA938c002	21-04-09-20	3007.100
125	215	1040	1040 x 215 x 125	7700	4030618300878	AAA938c002	21-04-09-20	3007.125
140	215	1045	1045 x 215 x 140	7900	4030618300885	AAA938c002	21-04-09-20	3007.141

Sovellusesimerkki







Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."