

## SIMPLEX-Alumiinirunko

EH 3122.



## Tuotekuvaus

Keveytensä ansiosta SIMPLEX-alumiinirunko (sarja 3122) sopii arkojen työkalupaleiden ja helposti särkyvien materiaalien käsittelyyn. Käyttäjä itse säätää iskun voiman. Toinen etu on se että kevyt vaihtopäävasara on helppo kuljettaa työpaikalla. Tämä tärinää vaimentava runko on hyvin kestävä ja sillä on korkea murtolujuus. Kulutusta kestävä jauhemaalaukseen suojaa sitä tehokkaasti. Siihen on integroitu suojaholkki, joka suojaa vartta epäonnistuneilta iskuilta. Saatavana SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin D30 mm – D60 mm. Kupari- tai kevytmetallivaihtopäitä ei saa asentaa alumiinirunkoon!

Runko on kevyt, joten iskuvoimaa on helppo käyttää juuri oikean verran. Tällä rungolla varustettuja vasaroita suositellaan arkojen työkalupaleiden tarkkaan asennukseen.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-alumiinirunko.
- Keveytensä ansiosta sopii arkojen työkalupaleiden tai herkästi särkyvien materiaalien tarkkaan käsittelyyn.
- Käyttäjä itse säätää iskun voiman.
- Kevyt vaihtopäävasara on helppo kuljettaa työpaikalla.
- Integroidulla vartta suojaavalla holkilla.
- Erinomainen murtolujuus.
- Ei halkeile.
- Vaimentaa tärinää, pehmentää iskuja.
- Kulutusta kestävä jauhemaalaukseen.
- Hyvin kestävä.
- Saatavana SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin D30 mm – D60 mm.
- Kupari- tai kevytmetallivaihtopäitä ei saa asentaa alumiinirunkoon!

## Materiaali

## Runko

- Alumiini Al

## Asennus

Alumiinirunkoon ei saa kiinnittää kuparivaihtopäitä eikä pehmeästä metallista tehtyjä vaihtopäitä!

## Lisätietoja

## Huomioi

Ruuvi ja mutteri mukana

## Tilauksetiedot

Ø	Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	📏 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
30	52,0 x 32 x 61	90	4030618301363	EAB585c005	21-04-92-30	3122.030
40	74,0 x 54 x 98	170	4030618301370	EAB585c005	21-04-92-30	3122.040
50	97,5 x 74 x 50	330	4030618301387	EAB585c005	21-04-92-30	3122.050
60	108,4 x 74 x 64	395	4030618301394	EAB585c005	21-04-92-30	3122.060

## Vaatumuksenmukaisuus

## RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

## Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

## Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."