

SECURAL plus vaihtopäävasara • Yhdestä teräskappaleesta valmistettu murtumaton pää ja kahva, suorakulmaiset vaihtopäät, erityisellä varren päällä. EH 3380.



Tuotekuvaus

SECURAL plus vaihtopäävasara on jatkokehitys SECURAL-vaihtopäävasarasta: Varren pään erityinen muoto sopii täydellisesti kumitiivisteiden asennukseen. Riippuen siitä, miten asetat varren pään, voit työskennellä joko kapealla tai erittäin leveällä pinnalla, mikä mahdollistaa erikokoisten tiivisteiden asennuksen.

Keskikovat ja hieman ulkonevat polyuretaanista valmistetut vaihtopäät ovat vaihdettavissa. Täydellisesti tasapainotettu, vasaran pään massan ja iskujen massan suhde yhdistettynä iskujen pintojen pehmeuteen takaa maksimaalisen palautumisen vaimennuksen. Tämä mahdollistaa käyttäjän työskentelyn vähäisemmällä nivelten rasituksella samalla kun käytetään erittäin suuria iskutehoja.

Pituussunnassa hitsattu kuori takaa täydellisesti murtumattoman yhteyden vasaran pään ja kahvan välillä.

Tuotteen ominaisuudet:

- Erityisesti muotoiltu varren pää eri kokoisten kumitiivisteiden sisään painamiseen.
- Vaihdeettavat, suorakulmaiset, hieman esiin työntyvät, keskikovat polyuretaanilyöntipäät.
- Mahdollistaa vähämeluisen ja täysin rekyyllittömän työskentelyn.
- Erittäin suuri iskuvoima, pieni paino.
- Pitkittäin hitsattu runko yhdistää vasaran pään ja varren murtumattoman liitoksen.

Käyttö

Ikkunoiden lasitus, alumiini- ja muovilistojen asentaminen, kumitiivisteiden painaminen paikalleen

Materiaali

Malli

- Tukeva teräslevyrunko, jossa ergonomisesti muotoiltu kumikahva

Vaihtopäät (iskupäät)

- Polyuretaani, keltainen, suorakulmainen
- Keskikova
- melua vaimentava
- iskuvaimennus
- kulutusta kestävä

Tilaustiedot

Pituus x Leveys		Ulkomitat [mm]	Pituus x Leveys x Korkeus	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
30 x 40	117	325	325 x 117 x 32	680	4030618312819	AAA905c002	21-04-09-16	3380.140

Sovellusesimerkki







Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."