

## Volants à rayons · alliage léger

24610.0130



## Description produit

Le moyeu est usiné sur tous les volants, la couronne est tournée avec finition poli-miroir sur toutes les faces. Les surfaces non usinées sont sablées. Grâce à cette finition, dans la plupart des cas, un laquage supplémentaire n'est pas nécessaire.

## Matières

## Axe

- acier, zingué par galvanisation

## Volant

- fonte d'aluminium en coquille

## Assemblage

Les rondelles de fermeture EH 22270. sont utilisées pour la fixation axiale.

## Plus d'informations

## Autres produits

- Rondelles
- Poignées cylindriques, tournantes

## Plan



L'orientation de la rainure de clavette peut être différente de celle représentée sur le dessin.

## Informations détaillées

Dimensions						Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1		Référence article
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H7	d <sub>3</sub>	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> ~	b <sub>3</sub>	t	
[mm]						[mm]		[g]
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique								
200	18	42	20,5	24	45	6	20,8	887
								24610.0130

## Conformité

## Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

## Contient des substances SVHC &gt;0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

## Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.