

Otturatori Miniraster

22110.2026



Descrizione prodotto

Indicati per il montaggio su pezzi dalle pareti sottili. Ideale per l'impiego in spazi ridotti.

Materiale

Corpo

- Acciaio, zincato mediante zincatura

Puntale

- Acciaio inox 1.4305

Pomello

- Plastica PA 6, nero, opaco
- Thermoplast PA 6, rosso, opaco

Assemblaggio

Avvitare l'otturatore. Sollevare il pomello per rendere visibile l'esagono di bloccaggio. La lunghezza del filetto può essere adattata con gli appositi anelli distanziali (EH 22120.).

Funzionamento

Nella versione con arresto, sollevare il pomello e ruotarlo di 30° per bloccare il puntale nella posizione retratta.

Maggiori informazioni

Note

Pomello non smontabile.

Altri prodotti

- Anelli distanziali, per otturatori

Disegno




fig. 1

fig. 2


Caratteristiche

| Dimensioni | | | | | | | | SW | Spinta ¹⁾ | | Temperatura | | Peso | Codice | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------|----------------------|----------------|-------------|------|------|------------|-----|------|-----|
| d ₁ | d ₂ | d ₃ | d ₄ | l ₁ | l ₂ min. | l ₃ | l ₄ min. | [mm] | F ₁ | F ₂ | min. | max. | [g] | | | | |
| 0 -0,06 | | | | | | | | | ~ | ~ | [°C] | | | | | | |
| [mm] | | | | | | | | | | | | | | | [N] | [°C] | [g] |
| Senza chiusura, manopola rossa – Fig. 1, Acciaio | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | M8 x 0,75 | 21 | 15 | 26,5 | 5 | 5 | 3,5 | 10 | 4,5 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.2026 | | | |

¹⁾ Valori medi statistici

Esempio di applicazione





Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.