

## Arresti retraibili • con flangia di montaggio orizzontale

22120.1016



### Descrizione prodotto

Questi arresti retraibili vengono utilizzati per posizionamenti.

#### Materiale

##### Sede

- Zinco pressofuso, rivestito, nero

##### Puntale

- Acciaio, zincato mediante zincatura

##### Aletta

- Plastica


#### Assemblaggio

Montabili tramite le rondelle ISO 7092.

#### Funzionamento

Nei modelli con arresto, ruotando l'impugnatura di 70° il perno rimane in posizione retratta e mantenuto in posizione da una tacca di fermo (il perno non sporge).

### Disegno




### Caratteristiche

Dimensioni														Spinta <sup>1)</sup>		Temperatura		Peso	Codice							
d	l <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	k <sub>1</sub>	k <sub>2</sub>	k <sub>3</sub>	k <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	min.			max.	[g]					
-0,05	min.														~	~	[°C]									
[mm]																					[N]		[°C]		[g]	
<b>Senza arresto – Fig. 1</b>																										
6	10	38	32	16	5,4	8,5	6	23	27	5,5	12	14,5	57	14	21	27	-30	80	68	22120.1016						

<sup>1)</sup> Valori medi statistici

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.