

Boccole di posizionamento • con collare, DIN 172 A

23112.0122



Descrizione prodotto


Boccole di posizionamento per operazioni ripetitive di foratura o per garantire il posizionamento e la ripetitività in produzioni di serie.

Le bussole, temprate e rettificate, possono essere utilizzate come guida per le operazioni di foratura, scorrimento alberi, ecc.

Materiale

- Acciaio bonificato e temprato

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni						Foro di ricezione		Codice
d_1	l_1	d_2	d_3	l_2	r	D	[g]	
F7		n6				H7		
[mm]						[mm]		
12	25	18	22	4	2	18	31	23112.0122

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.