

## Staffe • DIN 6315 B a forcella

23150.0026



## Descrizione prodotto

Questa staffa secondo la normativa DIN 6314 B è a forcella e viene utilizzata principalmente nella tecnologia di bloccaggio meccanico per il bloccaggio di pezzi.


## Materiale

- Acciaio da bonifica, laccato

## Disegno



## Caratteristiche

| Dimensione nominale<br>$b_1$<br>[mm] | $l_1$ | a  | Dimensioni<br>[mm] |       |       | Per viti |      | <br>[g] | Codice     |
|--------------------------------------|-------|----|--------------------|-------|-------|----------|------|--|------------|
|                                      |       |    | $b_2$              | $b_3$ | $b_4$ | [mm]     | [in] |  |            |
| 26                                   | 200   | 40 | 66                 | 20    | 10    | M24      | 1    | 2359   | 23150.0026 |

## Conformità

## Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

## Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

## Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali di conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.