

Staffe • DIN 6315 B a forcella

23150.0030



Descrizione prodotto

Questa staffa secondo la normativa DIN 6314 B è a forcella e viene utilizzata principalmente nella tecnologia di bloccaggio meccanico per il bloccaggio di pezzi.

Materiale

- Acciaio da bonifica, laccato

Disegno



Caratteristiche

| Dimensione nominale b ₁ [mm] | l ₁ | a | Dimensioni [mm] | | | Per viti | | [g] | Codice |
|---|----------------|----|--------------------|----------------|----------------|----------|------|------|------------|
| | | | b ₂ | b ₃ | b ₄ | [mm] | [in] | | |
| 26 | 500 | 50 | 66 | 20 | 10 | M24 | 1 | 7640 | 23150.0030 |

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.