

## Staffe • DIN 6315 B a forcella

23150.0041



## Descrizione prodotto

Questa staffa secondo la normativa DIN 6314 B è a forcella e viene utilizzata principalmente nella tecnologia di bloccaggio meccanico per il bloccaggio di pezzi.

## Materiale

- Acciaio da bonifica, laccato

## Disegno



## Caratteristiche

Dimensione nominale b <sub>1</sub> [mm]	l <sub>1</sub>	a	Dimensioni			Per viti		[g]	Codice <sup>1)</sup>
			b <sub>2</sub> [mm]	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	[mm]	[in]		
40	600	60	100	30	12	M36	1 1/2	18002	23150.0041

<sup>1)</sup> Dimensioni non previste dalla norma DIN.

## Conformità

## Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

## Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

## Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.