

Volantini • DIN 950 Alluminio

24590.0450



Descrizione prodotto

Mozzo lavorato, torniti con corona lucidata. Le superfici non lavorate sono sbavate.

Materiale

Volantino

- Alluminio (Al)

Impugnatura DIN 39 EH 24450.

- Acciaio tornito, zincato e passivato

Assemblaggio

Il fissaggio assiale avviene con dischi di fermo cod. EH 22270.

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Dischi di fermo
- Impugnature girevoli, DIN 98

Disegno



fig. 1

fig. 2

L'orientamento della cava della chiave del mozzo può essere diverso da quello mostrato nel disegno.

Caratteristiche

| d ₁ | d ₂ H7 | d ₃ | Dimensioni | | | | | Nr. razze z | Impugn. corrisp. DIN 39 / DIN 98 | [g] | Codice |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|------|------------|
| | | | d ₄ | d ₅ | l ₁ | l ₂ | l ₃ | | | | |
| Senza cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma B-F/G (già F 4) – Fig. 2 | | | | | | | | | | | |
| 400 | 30 | 65 | M16 | 36 | 63 | 38 | 112 | 5 | 36 | 4210 | 24590.0450 |

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.