

## Pomelli a croce • DIN 6335 in ghisa grigia

24620.0340



### Descrizione prodotto

Queste impugnature sono fabbricate in accordo con la DIN 6335.  
Burattati o sabbati.

### Materiale

#### Impugnatura


- Ghisa grigia GG 20, lucida

### Maggiori informazioni

#### Note

E' possibile approntare versioni con fori diversi o con finiture particolari.

### Disegno



### Caratteristiche

Dimensioni						[g]	Codice
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>5</sub>	d <sub>6</sub>	h <sub>2</sub>	t <sub>2</sub>		
Con foro filettato passante, forma D – Fig. 4							
40	14	M8	8,4	25	13	188	24620.0340

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.