

## Respingenti in gomma • cilindrici

25150.0452



### Descrizione prodotto

Usati come finecorsa elastici, piedi di appoggio, ecc.  
La durezza è di  $55 \pm 5^\circ$  Shore A. Ulteriori gradi di durezza ( $40 \pm 5^\circ$  shore A e  $70 \pm 5^\circ$  shore A) sono fornibili a richiesta.

### Materiale

#### Rondella d'appoggio

- Acciaio, zincato, cromato blu

#### Corpo

- Caoutchouc gomma naturale (NR), nera

#### Vite

- Acciaio, zincato, cromato blu

### Maggiori informazioni

#### Altri prodotti

- Piedi di supporto, ammortizzazione dell'impatto

### Disegno



fig. 1




fig. 2

### Caratteristiche

Dimensioni					Rigidità R ~ [N/mm]	Carico max. [N]	Corsa ~ [mm]	Temperatura		Peso [g]	Codice
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> [mm]	l <sub>2</sub>	s				min.	max.		
Con vite - Fig. 2, Acciaio											
50	30	M10	28	2	327	2453	7,5	-30	80	118	25150.0452

### Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.