

Vite di ricambio • Sede SIMPLEX in ghisa temperata EH 3011.



Descrizione prodotto

Maggiori informazioni

Note

Compresi vite, dado e rondella

Caratteristiche

Ø	Dimensioni Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
30	24 x 11 x 11	10	4030618312598	AAA905c002	21-04-09-16	3011.039
40	30 x 14 x 14	10	4030618312604	AAA905c002	21-04-09-16	3011.049
50	36 x 17 x 17	49	4030618312611	AAA905c002	21-04-09-16	3011.059
60	36 x 17 x 17	51	4030618312628	AAA905c002	21-04-09-16	3011.069
80	46 x 19 x 19	400	4030618312635	AAA905c002	21-04-09-16	3011.089
100	61 x 25 x 25	173	4030618312642	AAA905c002	21-04-09-16	3011.109
125	86 x 25 x 25	206	4030618312659	AAA905c002	21-04-09-16	3011.129

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.