

## Vite di ricambio • Sede SIMPLEX in ghisa temperata rinforzata EH 3711.



### Descrizione prodotto

### Maggiori informazioni

#### Note

Compresi vite, dado e rondella

### Caratteristiche

Ø	Dimensioni Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
30	25 x 9 x 6,5	10	4030618312727	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3711.039</a>
40	35 x 10 x 20,0	10	4030618312734	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3711.049</a>
50	35 x 10 x 20,0	49	4030618312741	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3711.059</a>
60	45 x 12 x 25,0	51	4030618312758	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3711.069</a>
80	60 x 24 x 24,0	400	4030618312765	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3711.089</a>

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.