

## ASSORTIMENTI STANDARD V70

## GAMMA PER LA COSTRUZIONE CONTEMPORANEA DI 5 ATTREZZATURE, COD. 1190.140 (V70)/1290.140 (V70ECO)

| Pezzo                         | Denominazione                     | Cod.                  | Pezzo               | Denominazione                       | Cod.       |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|
| <b>Pezzi del sistema</b>      |                                   |                       | <b>Normalizzati</b> |                                     |            |
| 2                             | Piastra di base                   | 1100.700              | 5                   | Perno filettato                     | 22540.0401 |
| 2                             | Piastra di base                   | 1100.800              | 10                  | Perno filettato                     | 22540.0421 |
| 1                             | Piastra di base                   | 1100.500              | 10                  | Perno filettato                     | 22540.0422 |
| 5                             | Disco                             | 1107.400              | 10                  | Perno filettato                     | 22540.0423 |
| 5                             | Disco                             | 1107.500              | 6                   | Perno, piano                        | 22690.0001 |
| 5                             | Disco                             | 1107.600              | 3                   | Perno, piano                        | 22690.0002 |
| 5                             | Disco                             | 1107.700              | 4                   | Perno, scanalato                    | 22690.0201 |
| 20                            | Disco                             | 1107.800              | 3                   | Perno, piano                        | 22690.0301 |
| 5                             | Disco                             | 1107.900              | 6                   | Perno, piano                        | 22690.0303 |
| 10                            | Disco                             | 1108.000              | 3                   | Perno, piano                        | 22690.0305 |
| 5                             | Disco                             | 1108.200              | 3                   | Perno, a sfera                      | 22690.0401 |
| 12                            | Corpo di serraggio                | 1110.100              | 3                   | Perno, a sfera                      | 22690.0403 |
| 5                             | Corpo di serraggio                | 1110.200              | 3                   | Perno, scanalato                    | 22690.0501 |
| 3                             | Corpo di serraggio                | 1110.300              | 6                   | Perno, scanalato                    | 22690.0503 |
| 6                             | Corpo di serraggio                | 1111.100              | 3                   | Perno, scanalato                    | 22690.0505 |
| 5                             | Corpo di serraggio                | 1111.200              | 6                   | Supporto basculante, piano          | 22730.0020 |
| 2                             | Corpo di serraggio                | 1111.300              | 3                   | Supporto basculante, piano          | 22740.0017 |
| 1                             | Staffa di serraggio scanalature   | 1112.100              | 6                   | Supporto basculante, scanalato      | 22730.0320 |
| 2                             | Barra di serraggio                | 1113.700              | 3                   | Supporto basculante, scanalato      | 22740.0317 |
| 1                             | Barra di serraggio                | 1113.800              | 30                  | Dado per scanalature a T            | 23010.0142 |
| 4                             | Barra supporto                    | 1114.000              | 80                  | Dado per scanalature a T, lungo     | 23020.0140 |
| 12                            | Riscontro                         | 1114.500              | 10                  | Dado per scanalature a T, rombo     | 23020.0640 |
| 2                             | Staffa di supporto                | 1120.300              | 5                   | Vite prigioniera                    | 23040.0602 |
| 1                             | Staffa di supporto                | 1120.400              | 5                   | Vite prigioniera                    | 23040.0622 |
| 4                             | Chiavette con perno di centraggio | 1129.600              | 10                  | Vite prigioniera                    | 23040.0623 |
| 3                             | Chiocciola a T                    | 1130.400              | 10                  | Vite prigioniera                    | 23040.0624 |
| 30                            | Bloccaggio scanalature            | 1131.100              | 10                  | Vite prigioniera                    | 23040.0625 |
| 20                            | Bloccaggio scanalature            | 1131.200              | 10                  | Vite prigioniera                    | 23040.0626 |
| 5                             | Bloccaggio scanalature            | 1131.500              | 10                  | Vite prigioniera                    | 23040.0627 |
| 5                             | Bloccaggio scanalature            | 1131.600              | 10                  | Rondella sferica                    | 23050.0212 |
| 3                             | Bloccaggio scanalature            | 1131.700              | 40                  | Disco                               | 23060.0012 |
| 1                             | Chiave a innesto                  | 1132.100              | 10                  | Dado esagonale                      | 23070.0012 |
| 1                             | Chiave a forchetta                | 1139.400              | 15                  | Dado con spallamento                | 23080.0012 |
| 1                             | Chiave a forchetta                | 1139.500              | 10                  | Dado di prolungamento               | 23090.0012 |
| 4                             | Rondella intermedia               | 1147.700              | 3                   | Staffe                              | 23150.0015 |
| 3                             | Barra                             | 1147.800              | 3                   | Staffe                              | 23150.0016 |
| 10                            | Piastra di supporto               | 1147.900              | 6                   | Staffa con nasello                  | 23180.0213 |
| 2                             | Segmento di alloggiamento         | 1148.400              | 4                   | Bloccaggio compatto                 | 23210.0521 |
| 1                             | Prisma                            | 1148.500              | 2                   | Bloccaggio compatto                 | 23210.0522 |
| 3                             | Barra di posizionamento           | 1149.000              | 5                   | Bloccaggio compensatore             | 23220.0150 |
| <b>In base alle necessità</b> |                                   |                       | 3                   | Riscontro                           | 23280.0114 |
|                               |                                   |                       | 3                   | Riscontro                           | 23280.0214 |
|                               |                                   |                       | 2                   | Bloccaggi rapidi verticali a spinta | 23310.0051 |
| Alloggiamento                 |                                   | 1140.300-<br>1143.700 | 4                   | Bloccaggi rapidi verticali a spinta | 23310.0054 |
|                               |                                   |                       | 2                   | Bloccaggi rapidi verticali a spinta | 23310.0057 |
|                               |                                   |                       | 15                  | Cilindro di sollevamento            | 23310.0140 |
|                               |                                   |                       | 8                   | Cilindro di sollevamento            | 23310.0141 |
|                               |                                   |                       | 4                   | Cilindro di sollevamento            | 23310.0142 |
|                               |                                   |                       | 5                   | Cilindro di sollevamento            | 23310.0160 |
|                               |                                   |                       | 4                   | Cilindro di sollevamento            | 23310.0161 |
|                               |                                   |                       | 2                   | Cilindro di sollevamento            | 23310.0162 |
|                               |                                   |                       | 8                   | Anelli di posizionamento            | 23310.0350 |

L'assortimento indicato viene inteso come raccomandazione.  
Le parti necessarie variano in base al pezzo.  
Gli assortimenti possono essere modificati in base alle necessità.