

Appoggi • regolabili  
22690.0632



Descrizione prodotto

Sono usati come appoggi e riferimenti.

Materiale

Appoggi

- Acciaio da bonifica, temperato e brunito, classe 10.9 / superficie indurita per induzione

Dado

- Acciaio resistenza classe 8.8 (ISO 4035), brunito

Disegno




fig. 1







fig. 2



Caratteristiche

d	l <sub>1</sub> ±1,5	Dimensioni			e	SW [mm]	 [g]	Codice
		l <sub>2</sub> ±1,5	l <sub>3</sub> min.	[mm]				
Con piano zigrinato – Fig. 2								
M12	35	42	29,7	21,9	19	49	22690.0632	

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.