

## Boccole di posizionamento • con collare, DIN 172 A

23112.0087



### Descrizione prodotto

Boccole di posizionamento per operazioni ripetitive di foratura o per garantire il posizionamento e la ripetitività in produzioni di serie.

Le bussole, temprate e rettificate, possono essere utilizzate come guida per le operazioni di foratura, scorrimento alberi, ecc.

### Materiale

- Acciaio bonificato e temprato

### Disegno



### Caratteristiche

Dimensioni						Foro di ricezione		[g]	Codice
$d_1$	$l_1$	$d_2$	$d_3$	$l_2$	$r$	D	H7		
F7		n6				[mm]	[mm]		
8,5	20	15	18	3	2	15		20	23112.0087

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

#### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

#### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.