

## Boccole di posizionamento • con collare, DIN 172 A

23112.0173



### Descrizione prodotto

Boccole di posizionamento per operazioni ripetitive di foratura o per garantire il posizionamento e la ripetitività in produzioni di serie.

Le bussole, temprate e rettificate, possono essere utilizzate come guida per le operazioni di foratura, scorrimento alberi, ecc.

### Materiale

- Acciaio bonificato e temprato

### Disegno



### Caratteristiche

| Dimensioni |       |       |       |       |     | Foro di ricezione | [g] | Codice     |
|------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------------------|-----|------------|
| $d_1$      | $l_1$ | $d_2$ | $d_3$ | $l_2$ | $r$ | D                 |     |            |
| F7         |       | n6    |       |       |     | H7                |     |            |
| [mm]       |       |       |       |       |     | [mm]              |     |            |
| 17         | 36    | 26    | 30    | 4     | 2   | 26                | 89  | 23112.0173 |

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

#### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

#### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.