

## Staffe • DIN 6315 B a forcella

23150.0009



### Descrizione prodotto

Questa staffa secondo la normativa DIN 6314 B è a forcella e viene utilizzata principalmente nella tecnologia di bloccaggio meccanico per il bloccaggio di pezzi.

### Materiale

- Acciaio da bonifica, laccato

### Disegno



### Caratteristiche

Dimensione nominale b <sub>1</sub> [mm]	l <sub>1</sub>	a	Dimensioni			Per viti		[g]	Codice
			b <sub>2</sub> [mm]	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	[mm]	[in]		
9	80	15	25	8	4	M8	5/16	141	23150.0009

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.