

## Staffe • DIN 6315 B a forcella

23150.0028



## Descrizione prodotto

Questa staffa secondo la normativa DIN 6314 B è a forcella e viene utilizzata principalmente nella tecnologia di bloccaggio meccanico per il bloccaggio di pezzi.


## Materiale

- Acciaio da bonifica, laccato

## Disegno



## Caratteristiche

Dimensione nominale $b_1$ [mm]	$l_1$	a	Dimensioni			Per viti		 [g]	Codice
			$b_2$ [mm]	$b_3$	$b_4$	[mm]	[in]		
26	315	40	66	20	10	M24	1	3802	23150.0028

## Conformità

## Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

## Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

## Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.