

Bloccaggi a ginocchiera a doppio gancio • con base orizzontale

23330.3104



Descrizione prodotto

Grazie al loro favorevole rapporto forza-movimento e al facile azionamento, i bloccaggi a ginocchiera presentano una versatilità adatta a un'ampia gamma di utilizzi.

I bloccaggi a ginocchiera sono fabbricati a partire da componenti di alta qualità e sono progettati per l'utilizzo continuo.

Impugnatura ergonomica a due componenti, oleorepellente, con una maggiore area di presa e superficie morbida per un utilizzo estremamente facile.

Materiale

Staffa

- acciaio inox

Perni

- acciaio inox


Impugnatura

- Plastica

Controarresto

- acciaio inox

Disegno




Caratteristiche

Dimensione nominale	Dimensioni																			Forza di ritegno		Codice				
	d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁ min.	l ₁ max.	l ₂ min.	l ₂ max.	l ₃	l ₄	l ₅ min.	l ₅ max.	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	F ₁ [kN]		min. [°C]	max. [°C]	[g]	
acciaio inox	4	6,5	6	48	24,5 – 32	23	19	70	135,5	169	216	53,5	101	93	14	48,6	96	8	19	35	39	3,2	-10	80	365	23330.3104

Accessori

	Dimensione nominale	l ₉ [mm]	b ₃ [mm]	d ₁ [mm]	l ₄ [mm]	 [g]	Codice
Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio), acciaio inox							
 No Photo available	4	39	23	6,5	14	42	23330.9524

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.