

## Viti con ghiera • DIN 653

24770.0096



### Descrizione prodotto

Le viti sono realizzate di pezzo con filetto a tutta lunghezza (secondo DIN - es. A).

### Materiale


- Acciaio, brunito, classe 5.8

### Maggiori informazioni

#### Note

Il passo e la profondità della zigrinatura possono differire a seconda della DIN.

### Disegno



### Caratteristiche

d <sub>1</sub>	l	Dimensioni		d <sub>2</sub>	k	[g]	Codice
		[mm]					
Acciaio							
M4	16			16	3,5	6,2	24770.0096

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

#### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

#### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.